



Hauptmerkmale

Baureihe	Easy9
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Gehäusety	Modulares Gehäuse
Anzahl an 18-mm-Modulen pro Reihe	12

Zusatzmerkmale

Gehäusemontage	Oberfläche
9-mm-Raster	24
Gesamtzahl der 18-mm-Module	24
Schientyp	DIN
Installationstyp	Innenraum
Klemmleistenfunktion	Erde/Neutral
Anzahl der Klemmenblöcke	2 Erde/Neutral (geschraubt) mit 17 Abgänge
Kabeleinführung	Kabeleinführungen
Art der Tür	Einfache Tür
Türöffnungsseite	Reversibel (180 °)
Nennstrom [In]	In = 63 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	400 V AC
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	2,5 kV
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V
Gehäusematerial	Gehäuse: selbstverlöschender Kunststoff
Breite	Außerhalb: 256 mm
Höhe	Außerhalb: 326 mm
Tiefe	Außerhalb: 96 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Produktgewicht	1260 g

Montage

Normen	IEC 60670-1-24
Feuerbeständigkeit	650 °C (1800 s) entspricht IEC 60695-2-10
Schutzart (IP)	IP40 entspricht IEC 60529 (geschlossene Tür) IP30 entspricht IEC 60529 (offene Tür)
Schutzart (IK)	IK07 entspricht IEC 62262
Verschmutzungsgrad	2
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...70 °C

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,5 cm
VPE 1 Breite	25,5 cm
VPE 1 Länge	33 cm
VPE 1 Gewicht	1,148 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------