



Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produktname	Acti 9 IC
Produkt- oder Komponententyp	Dämmerungsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	IC2000
Geliefertes Zubehör	Dämmerungssensor Innenraum
Lasttyp	Glühlampe: 2600 W Halogenlampe: 2600 W Nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre: 2300 VA Seriell-kompensierte Leuchtstoffröhre: 2300 VA Parallel-kompensierte Leuchtstofflampe: 730 VA (80 µF) Kompakt-Leuchtstofflampe: 170 W < 2 W LED-Lampe: 30 W > 2 W LED-Lampe: 200 W

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Gebäude
Anzahl der Kanäle	1
Max. Leistungsaufnahme in W	0,5 W Stand by
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC +10 % -15 % bei 50/60 Hz
Maximaler Schaltstrom	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimaler Schaltstrom	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Ausgangstyp	Potentialfreier Kontakt
Genauigkeit	+/- 0,25 s/Tag 25 °C
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 S
Zeitverzögerung	20 s EIN 80 s AUS
Einstellung der Lichtstärke	2...2000 lux
Anschlüsse - Klemmen	2 0,5...2,5 mm ² Schraubklemmen starr oder flexibel 1 2,5 mm ² Schraubklemmen fest oder flexibel mit Hülse
Montagehalterung	TH35 DIN-Schiene entspricht EN 60715
Höhe	85,5 mm
Breite	18 mm
Tiefe	67 mm
Produktgewicht	87,5 g
Überspannungskategorie	Klasse 3
Beschriftung	CE
Steuerungstyp	Durch Helligkeitserfassung

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30...55 °C
Umgebungslufttemperatur für Lagerung / Transport	-30...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	90 %, nicht kondensierend
Schutzart (IP)	IP20 IP66 (Sensor)Front IP40 (Sensor)hinten
Normen	EN 60669-2-1

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,7 cm
VPE 1 Breite	7,7 cm
VPE 1 Länge	10,5 cm
VPE 1 Gewicht	124,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	7,922 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------