




Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produktname	KS
Produkt- oder Komponententyp	Elektrische und mechanische Verbindung
Produktkompatibilität	KS
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	160 A 250 A
Angebotstyp	Ersatzteil
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Mittlere Energieverteilung
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230-690 V
Steuerungstyp	Ohne
Anzahl Kreise	1
Sammelschienenbündelpolarität	3L + N + PE
Breite	178 mm
Tiefe	60 mm
Höhe	165 mm
Produktgewicht	1,6 kg

Montage

Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Normen	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	12,000 cm
VPE 1 Breite	19,500 cm
VPE 1 Länge	22,500 cm
VPE 1 Gewicht	1,800 kg
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	80,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	90,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------