TeSys Quickfit Power LAD-311

www.schneider-electric.com







W9 1675442 0131 A08
06 - 2016
1/8

Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
92506 Rueil Malmaison - France

Schneider Electric


3)
GV2 ME●●3
Click!
Click!
LC1 D●●3
LC2 D●●3
2 x LC1 D●●3
1
2
3
4
5
6


4)
LAD 341

5)



mm
in.




6)
≤ 25 A / 4 mm2
≤ 25 A / AWG10-18
Click!
LAD 3B1
≤ 60 A
≤ 25 A
LAD 322
LAD 324
+
LAD 322
LAD 324
7)
Click!
LAD 341

8)


≤ 25 A / 4 mm2
≤ 25 A / AWG10-18
LAD 331
≤ 32 A / 6 mm2
≤ 32 A / AWG18-8
Click!
T1
T2
T3

9)



IEC U V W P 400V			
KW	HP		
0,37	0.5	GV2ME063	LC1D093●●
0,55	0.75	GV2ME073	LC1D093●●
0,75	1	GV2ME073	LC1D093●●
1,1	1.5	GV2ME083	LC1D093●●
1,5	2	GV2ME083	LC1D093●●
2,2	3	GV2ME103	LC1D093●●
3	4	GV2ME143	LC1D093●●
4	5.5	GV2ME143	LC1D093●●
5,5	7.5	GV2ME163	LC1D123●●
7,5	10	GV2ME203	LC1D183●●
9	12	GV2ME213	LC1D253●●
11	15	GV2ME223	LC1D253●●


OFF
1
1 L1
3 L2
5 L3
2
3
4
LAD 331
mm
in.
5
Ø 4
Ø 0.16


LAD 341
Ø 4
Ø 0.16
2
1
3
mm
in.
Ø 4
Ø 0.16
Ø 4
Ø 0.16
2
1
3