



#### Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Lexium 28
Produkt- oder Komponententyp	Servomotor
Kurzbezeichnung des Geräts	BCH2

#### Zusatzmerkmale

Max. mechanische Geschwindigkeit	3000 U/min
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	220 V
Anzahl der Netzphasen	3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand	8,75 A
Dauermoment im Stillstand	9,55 Nm für LXM26D bei 12 A, 220 V, 3 Phasen 9,55 Nm für LXM28... bei 12 A, 220 V, 3 Phasen 9,55 Nm
Dauerleistung	2000 W
Spitzenmoment im Stillstand	28,65 Nm für LXM26D bei 12 A, 220 V, 3 Phasen 28,65 Nm für LXM28... bei 12 A, 220 V, 3 Phasen 28,65 Nm
Nennleistung am Ausgang	2000 W für LXM26D bei 12 A, 220 V, 3 Phasen 2000 W für LXM28... bei 12 A, 220 V, 3 Phasen 2000 W
Nenndrehmoment	9,55 Nm für LXM26D bei 12 A, 220 V, 3 Phasen 9,55 Nm für LXM28... bei 12 A, 220 V, 3 Phasen 9,55 Nm
Nenndrehzahl	2000 rpm 2000 rpm für LXM26D bei 12 A, 220 V, 3 Phasen 2000 rpm für LXM28... bei 12 A, 220 V, 3 Phasen
Maximaler Strom Irms	35,4 A bei 2 kW, 220 V 35,4 A für LXM28... bei 2 kW, 220 V
Max. Dauerstrom	9,6 A
Produktkompatibilität	LXM26D Servoantrieb Motor bei 2 kW, 220 V, 3 Phasen LXM28... Servoantrieb Motor bei 2 kW, 220 V, 3 Phasen
Wellenende	Mit Passfeder
Wellendurchmesser	35 mm
Wellenlänge	79 mm
Breite Passfeder	10 mm
Art der Rückkopplung	20-Bit-Singleturm Absolut-Encoder
Haltebremse	Mit
Haltemoment	48 Nm eingebaut
Montagehalterung	Asiatischer Standardflansch
Motorflanschgröße	180 mm
Elektrische Verbindung	Stecker MIL
Drehmomentkonstante	1,09 Nm/A bei 20 °C

Gegen-EMK konstant	66 V/krpm bei 20 °C
Rotorträgheit	27 kg.cm <sup>2</sup>
Statorwiderstand	0,572 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität	8,86 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante	15,49 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr	1200 N bei 2000 U/min
Max. Axialkraft Fa	497 N
Bremszugkraft	49,6 W
Kühlungstyp	Lüftelos mit Konvektion
Länge	203 mm
Anzahl der Motorstufen	1
Zentrieren des Bunddurchmessers	114,3 mm
Zentrierbundtiefe	4 mm
Anzahl der Montagebohrungen	4
Durchmesser der Montagebohrungen	13,5 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen	200 mm
Distanzschafft Bundflansch	4 mm
Produktgewicht	18 kg

### Montage

Schutzart (IP)	IP50 IM V3 IP65 IM B5, IM V1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	24,5 cm
VPE 1 Breite	29 cm
VPE 1 Länge	58,5 cm
VPE 1 Gewicht	19630 g
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	50 cm
VPE 2 Breite	80 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	90,7 kg

### Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltpunktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

## Abmessungen

### Abmessungen des Motors



	mm	Zoll
L (ohne Haltebremse)	169	6.65
L (mit Haltebremse)	203	7.99
A	79	3.11
C	73	2.87
D	35	1.38
F	63	2.48
N	28	1.10
M	M12	
R	30	1.18
V	10	0.39
W	10	0.39
Z	103	4.06

---

Drehmoment/Drehzahlkurven mit 230-V-Dreiphasen-Versorgungsspannung

---

Servomotor mit Servoantrieb LXM28AU20•••

