



Hauptmerkmale

Produktbereich	Multi 9
Produkt- oder Komponententyp	Arbeitsstromauslöser
Kurzbezeichnung des Geräts	MX
[Uc]	12 - 24 V AC 50/60 Hz
Steuerschaltspannung	12 - 24 V DC
9-mm-Raster	2

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Multi 9 Multi9 C60 C60BP Multi 9 Multi9 C60 C60BPR Multi 9 Multi9 C60 C60SP Multi 9 Multi 9 GFP GFP Multi 9 Multi9 C60H-DC C60H-DC
Lokale Signalisierung	Aktionsanzeige
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken	Oben: ja
Höhe	82,5 mm
Breite	18 mm
Tiefe	68 mm
Produktgewicht	0,06 kg
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss (unten) - 1 Kabel(n) 2,5 mm² (AWG 14) - fest Klemmenanschluss (unten) - 2 Kabel(n) 1,5 mm² (AWG 16) - fest
Drahtabsolierungslänge	9 mm für unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm unten

Montage

Normen	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 489 UL 1077 C22.2 No. 5 GB/T 14048.5
Produktzertifizierungen	UR[RETURN]PCT[RETURN]UL
Verschmutzungsgrad	3
Tropentauglichkeit	2 entspricht EN/IEC 60947-1
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	7,800 cm
VPE 1 Länge	9,400 cm
VPE 1 Gewicht	70,900 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	9,000 cm
VPE 2 Breite	10,000 cm
VPE 2 Länge	26,500 cm
VPE 2 Gewicht	634,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	72
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	6,218 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------