



Hauptmerkmale

Produktbereich	Multi 9
Produkt- oder Komponententyp	Unterspannungsauslöser
Kurzbezeichnung des Geräts	MN
[Uc] Steuerkreisspannung	115 V AC 400 Hz 48 V DC
Steuerungstyp	Standard
9-mm-Raster	2

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Multi 9 Multi9 C60 C60BP Multi 9 Multi9 C60 C60BPR Multi 9 Multi9 C60 C60SP Multi 9 Multi 9 GFP GFP Multi 9 Multi9 C60H-DC C60H-DC
Lokale Signalisierung	Aktionsanzeige
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken	Oben: ja
Höhe	82,5 mm
Breite	18 mm
Tiefe	68 mm
Produktgewicht	0,066 kg
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss (unten) - 1 Kabel(n) 2,5 mm ² (AWG 14) - fest Klemmenanschluss (unten) - 2 Kabel(n) 1,5 mm ² (AWG 16) - fest
Drahtabsolierungslänge	9 mm für unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm unten

Montage

Normen	EN 60947-2 EN/IEC 60947-1
Produktzertifizierungen	UR[RETURN]PCT[RETURN]CSA[RETURN]JUL
Verschmutzungsgrad	3
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3 cm
VPE 1 Breite	7,8 cm
VPE 1 Länge	9,4 cm
VPE 1 Gewicht	74 g
VPE 2 Art	BB1

VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	8,7 cm
VPE 2 Breite	10 cm
VPE 2 Länge	26,5 cm
VPE 2 Gewicht	656 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	72
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	6,391 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------