




Hauptmerkmale

Baureihe	Lineryg
Produktname	Lineryg TR
Produkt- oder Komponententyp	Klemmenleiste
Kurzbezeichnung des Geräts	TRV
Typ des Klemmenblocks	Trennschalter neutral
Klemmenleistenniveau	1
Montagemodus	Aufsteckbar
Nennquerschnitt	4 mm ²
Länge	55 mm
Farbe	Blau
Menge pro Satz	Satz á 50

Zusatzmerkmale

Breite	6,2 mm
Höhe	47,5 mm
Anschlüsse - Klemmen	1 Schraubklemme: vorgeschaltet 1 schraubenlose Klemmen: nachgeschaltet
Anzahl der Verbindungen	2
Anschlussposition	Seitlich
Anzahl von Messeingängen	1
Kabel-Querschnitt	0,2...4 Mm ² , flexibel mit Kabelende 0,14...6 mm ² , starr oder flexibel ohne Kabelende
[M] Anzugsdrehmoment	0,6...0,8 Nm
Drahtabsolierungslänge	9 mm
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V entspricht EN/IEC 60947-7-1
Nennstrom [In]	32 A entspricht EN/IEC 60947-7-1
Material	Polyamid 6/6: Isoliergehäuse
Dielektrischer Verlust	0,01 bei 1 MHz entspricht IEC 60250 0,01 bei 1 MHz entspricht VDE 0303-T4
Dielektrische Konstante	3,7 bei 1 MHz
Widerstandsfähigkeit	10000 Ω.Cm entspricht IEC 60093 10000 Ω.cm entspricht VDE 0303-T30
Oberflächenwiderstand	1000 MOhm entspricht IEC 60093 1000 MOhm entspricht VDE 0303-T30
Kriechfestigkeit	500 CTI (> 400 kV) entspricht IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) entspricht VDE 0303-T30
Flammenfestigkeit	V0, Dicke 0,8 mm entspricht UL 94
Produktgewicht	11 g
Kompatible Produktfamilie	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Produktkompatibilität	Räumliche Abgrenzungen

Montage

Produktzertifizierungen	EAC
Spannungsfestigkeit	1000 V entspricht IEC 60243-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...130 °C entspricht IEC 60216-1 -40...130 °C entspricht VDE 0304-T21

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6 cm
VPE 1 Breite	8,5 cm
VPE 1 Länge	27,5 cm
VPE 1 Gewicht	10 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	6 cm
VPE 2 Breite	8,5 cm
VPE 2 Länge	27,5 cm
VPE 2 Gewicht	542 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	400
VPE 3 Höhe	15 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	4,732 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------