



### Hauptmerkmale

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Baureihe                          | ComPacT neue Generation                    |
| Baureihe                          | ComPacT NSX100 - 250 DC PV neue Generation |
| Produkt- oder Komponententyp      | Auslöseeinheit                             |
| Name des Auslösers                | MA                                         |
| Auslöser-Technologie              | Magnetisch                                 |
| Kompatible Produktfamilie         | ComPacT neue Generation NSX250             |
| Geräteanwendung                   | Motor                                      |
| Beschreibung der Pole             | 3P                                         |
| Beschreibung der geschützten Pole | 3D                                         |
| Schutzfunktionen des Auslösers    | I                                          |
| Schutzart                         | I : für Kurzschlusschutz (magnetisch)      |
| Nennwert der Auslöseeinheit       | 220 A bei 65 °C                            |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung   | 690 V AC 50/60 Hz                          |
| Netzwerktyp                       | AC                                         |
| Netzwerkfrequenz                  | 50/60 Hz                                   |
| Montageart des Leistungsschalters | Fixiert                                    |

### Zusatzmerkmale

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| [Ii] Typ der Einstellung des unverzögerten Kurzschlusschutzes | Einstellbar |
| [Ii] Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlusschutzes     | 9 - 14 x In |
| Erdschlusschutz                                               | Ohne        |

### Montage

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Normen                           | EN/IEC 60947-2            |
| Schutzklasse für Stromschläge    | Klasse II                 |
| Verschmutzungsgrad               | 3 entspricht IEC 60947-1  |
| Schutzart (IP)                   | IP40 entspricht IEC 60529 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -25...70 °C               |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -50...85 °C               |

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 6,8 cm  |
| VPE 1 Breite  | 10,0 cm |
| VPE 1 Länge   | 11,5 cm |
| VPE 1 Gewicht | 412,0 g |
| VPE 2 Art     | S03     |
| VPE 2 Menge   | 28      |

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 2 Höhe    | 30,0 cm   |
| VPE 2 Breite  | 30,0 cm   |
| VPE 2 Länge   | 40,0 cm   |
| VPE 2 Gewicht | 11,896 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                      |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#"> REACH-Deklaration</a>        |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform mit Ausnahmen                                                                                                      |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                         |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#"> RoHS-Erklärung Für China</a> |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#"> Ja</a>                       |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#"> Produktumweltprofil</a>      |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | <a href="#"> Entsorgungsinformationen</a> |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|