



Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	PacDrive 3
Produkt- oder Komponententyp	AC-Servomotoren
Kurzbezeichnung des Geräts	MH3

Zusatzmerkmale

Max. mechanische Geschwindigkeit	8000 U/min
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	115 - 480 V
Anzahl der Netzphasen	3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand	3,91 A
Dauermoment im Stillstand	3,4 Nm, 115 - 480 V, 3 Phasen
Dauerleistung	1540 W
Spitzenmoment im Stillstand	10,2 Nm, 115 - 480 V, 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang	0,42 W, 115 V 0,75 W, 230 V 1,32 W, 400 V 1,54 W, 480 V
Nennndrehmoment	3,18 Nm für LXM52 bei 3,56 mA, 115 V, 1 Phase 2,96 Nm für LXM52 bei 3,47 mA, 230 V, 1 Phase 2,53 Nm für LXM52 bei 3,02 mA, 400 V, 3 Phasen 2,26 Nm für LXM52 bei 2,74 mA, 480 V, 3 Phasen 3,18 Nm für LXM62 bei 3,56 mA, 115 V, 1 Phase 2,96 Nm für LXM62 bei 3,47 mA, 230 V, 1 Phase 2,53 Nm für LXM62 bei 3,02 mA, 400 V, 3 Phasen 2,26 Nm für LXM62 bei 2,74 mA, 480 V, 3 Phasen
Nennndrehzahl	1250 r/min für LXM52 bei 3,56 mA, 115 V, 1 Phase 2500 rpm für LXM52 bei 3,47 mA, 230 V, 1 Phase 5000 rpm für LXM52 bei 3,02 mA, 400 V, 3 Phasen 6500 rpm für LXM52 bei 2,74 mA, 480 V, 3 Phasen 1250 r/min für LXM62 bei 3,56 mA, 115 V, 1 Phase 2500 rpm für LXM62 bei 3,47 mA, 230 V, 1 Phase 5000 rpm für LXM62 bei 3,02 mA, 400 V, 3 Phasen 6500 rpm für LXM62 bei 2,74 mA, 480 V, 3 Phasen
Maximaler Strom Irms	12,57 A
Wellenende	Glatte Welle
Zweite Welle	Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser	14 mm
Wellenlänge	30 mm
Schutzart (IP)	IP65 Standard
Typ des Encoders	Multiturn SinCos Hiperface
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback	128 Zeiträume
Haltebremse	Ohne
Montagehalterung	Internationaler Standardflansch
Motorflanschgröße	70 mm

Elektrische Verbindung	Drehbare Winkelstecker
Drehmomentkonstante	0,87 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant	55 V/krpm
Anzahl Motorpole	10
Rotorträgheit	1,67 kg.cm ²
Statorwiderstand	2,65 Ohm
Statorinduktivität	8,64 mH
Stator elektrische Zeitkonstante	3,2 ms
Maximale Radialkraft Fr	730 N bei 1000 U/min 580 N bei 2000 U/min 510 N bei 3000 U/min 460 N bei 4000 U/min 430 N bei 5000 U/min 400 N bei 6000 U/min
Kühlungstyp	Lüftelos mit Konvektion
Länge	186 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers	60 mm
Zentrierbundtiefe	2,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen	4
Durchmesser der Montagebohrungen	5,5 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen	82 mm
Produktgewicht	3 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	11,5 cm
VPE 1 Breite	19,0 cm
VPE 1 Länge	39,5 cm
VPE 1 Gewicht	2,5 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------