




Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produktname	KS
Produkt- oder Komponententyp	Abgangseinheit
Schutzart	Überspannungsableiter
Polarität Abzweiginheit	3L+N+PE
Geliefertes Zubehör	Quick PRD40r 3P+N
Typ der Überspannungsableiter-Klasse	Typ 2

Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230-415 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen	25 kA
[Imax] Max. Ableitstoßstrom	40 kA
Elektrische Verbindung	Vorverdrahtet
Abzweiginheit getrennter Modus	Durch Öffnen der Abdeckung des Abgangskastens
Abzweiginheit Steckverbinder Typ	Mit fester Polarität
Türöffnungsseite	Rechts
Türöffnungsgröße	432,5 mm
Normen	IEC 60439-2 IEC 81643-1 EN 61643-11
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Breite	357 mm
Tiefe	108 mm
Höhe	202 mm
Produktgewicht	3,4 kg

Montage

Erdungssystem	TT TN-C TN-S
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	15,800 cm
VPE 1 Breite	20,200 cm
VPE 1 Länge	35,700 cm
VPE 1 Gewicht	3,499 kg
VPE 2 Art	P12

VPE 2 Menge	38
VPE 2 Höhe	195,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	133,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------