


Produktdatenblatt

Eigenschaften

LVS03489

PrismaSeT-P, Montageplatte,
MasterPacT MTZ1 06-16
3polig,Festeinbau,vertikal,Breite=400mm



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 400 mm Tiefe 400 mm
Installiertes Gerät	Masterpact: fixiert NT06 - 10 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation Masterpact: fixiert NT12 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation Masterpact: fixiert NT16 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	1 3P: fixiert NT06 - 10 vertikal Anlage 1 3P: fixiert NT12 vertikal Anlage 1 3P: fixiert NT16 vertikal Anlage
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	36 Module: NT06 - 10, Frontanschluss in 400 mm breitGehäuse 36 Module: NT12, Frontanschluss in 400 mm breitGehäuse 36 Module: NT16, Frontanschluss in 400 mm breitGehäuse
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	328 mm
Höhe	30 mm
Produktgewicht	1,36 kg
Funktionseinheit	400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NT06 - 10 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 36 1037,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NT12 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 36 1037,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NT16 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 36 1037,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,7 cm
VPE 1 Breite	36,5 cm
VPE 1 Länge	33,2 cm
VPE 1 Gewicht	1,411 kg

VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	6,371 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------