




Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Anschluss
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Zubehör / Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Normen	IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 61439-1, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	Linergy-Sammelschiene
Beschreibung der Pole	4P
PTC_D77176_MGA	Gehäuse - Breite 650 mm
Schaltfeldtiefe	400 mm: Frontseite 400 + 400 mm: Rückseite
Installiertes Gerät	ComPact: Einschubtechnik NS1600 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPact: Einschubtechnik NS1600 - Steuerung: Motormechanismus vertikal Installation ComPact: Einschubtechnik NS1600 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation Masterpact: Einschubtechnik NT16 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation Masterpact: Einschubtechnik NT16 - Steuerung: Motormechanismus vertikal Installation
Nennbetriebsstrom I _e	1600 A
Sammelschienen-Querschnitt	80 x 10 mm
Höhe	150 mm
Breite	550 mm
Tiefe	300 mm
Produktgewicht	21,72 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	650 mm 800 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NS1600 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NS1600 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NS1600 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NS1600 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NS1600 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NS1600 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NT16 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NT16 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 650 mm 800 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NT16 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NT16 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NT16 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NT16 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	13,0 cm
VPE 1 Breite	11,5 cm
VPE 1 Länge	54,5 cm
VPE 1 Gewicht	21,133 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	14
VPE 2 Höhe	26,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	306,5 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------