



#### Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld ComPact ComPact NSXm Leistungsschalter
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Beschreibung der Montageplatte	Festgeschaltet
Installiertes Gerät	ComPact: fixiert NSXm ohne Erdchlussenschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: fixiert NSXm ohne Erdchlussenschutz - Steuerung: direkter Drehgriff - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	5 3P: fixiert NSXm vertikal Anlage 4 4P: fixiert NSXm vertikal Anlage
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	8 Module: NSXm ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

#### Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	575 mm
Höhe	150 mm
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSXm ohne fixiert Kippschalter vertikal 3P 5 direkt 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSXm ohne fixiert Kippschalter vertikal 4P 4 direkt 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSXm ohne fixiert direkter Drehgriff vertikal 3P 5 direkt 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSXm ohne fixiert direkter Drehgriff vertikal 4P 4 direkt 8 162,5 mm

#### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,5 cm
VPE 1 Breite	14,5 cm
VPE 1 Länge	58,0 cm
VPE 1 Gewicht	2,547 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30,0 cm

VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	16,021 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	72
VPE 3 Höhe	102,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	205,5 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------