

Produktdatenblatt

Eigenschaften

LVS03416

PrismaSeT-P, Montageplatte, 5x
ComPacT NSXm 3-polig/4x ComPacT
NSXm 4-polig, vertikal, Linergy FC
Einspeisung, Breite=650mm



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld Linergy Linergy FC Geräteabgang ComPact ComPact NSXm Leistungsschalter
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Installiertes Gerät	ComPact: NSXm ohne Erdchlussenschutz - Steuerung: Kippschalter ComPact: NSXm ohne Erdchlussenschutz - Steuerung: direkter Drehgriff ComPact: NSXm integriert Erdchlussenschutz - Steuerung: Kippschalter ComPact: NSXm integriert Erdchlussenschutz - Steuerung: direkter Drehgriff
Beschreibung der Pole	5 3P: fixiert NSXm vertikal Anlage 4 4P: fixiert NSXm vertikal Anlage
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	5 Module: NSXm ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung , Linergy FC 5 Module: NSXm integriert Erdchluss-Schutzeinrichtung , Linergy FC
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	580 mm
Höhe	154 mm
Tiefe	23 mm
Produktgewicht	2,3 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3 cm
VPE 1 Breite	15 cm
VPE 1 Länge	58 cm
VPE 1 Gewicht	2,134 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	30 cm

VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	9,288 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	32
VPE 3 Höhe	72 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	87 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------