



Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Angebotstyp	Classic
Produkt- oder Komponententyp	Stecker
Geräteanwendung	Beleuchtung
Kompatible Produktfamilie	Canalis KBA Stromschienenverteiler Canalis KBB Stromschienenverteiler
Nennbetriebsstrom I _e	16 A bei 35 °C
[U _e] Betriebsbemessungsspannung	230-400 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Sammelschienenbündelpolarität	L2 + N2 + L3 + N3 + PE
Schutzart	Sicherung
Sicherungstyp	Zylindrisch: 8,5 x 31,5 mm - gG entspricht NF
Schlossfarbe Abzweig	Blau
Polarität Abzweigeinheit	L2 + N + PE
Abzweigeinheit Steckverbinder Typ	Mit fester Polarität
Geliefertes Zubehör	Fuse not supplied
Farbe	Grau (RAL 7035)

Zusatzmerkmale

[U _i] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V
Breite	168 mm
Tiefe	33 mm
Höhe	53 mm
Produktgewicht	90 g
Menge pro Satz	Satz à 10
Normen	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6

Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht EN/IEC 60529
----------------	------------------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,5 cm
VPE 1 Breite	6,5 cm
VPE 1 Länge	14,0 cm
VPE 1 Gewicht	110,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	12,0 cm
VPE 2 Breite	16,0 cm
VPE 2 Länge	25,0 cm

VPE 2 Gewicht	1,2 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	220
VPE 3 Höhe	39,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	60,0 cm
VPE 3 Gewicht	33,4 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------