



Hauptmerkmale

Baureihe	ComPacT NSX100 - 250 DC PV neue Generation ComPacT NSX100 - 250
Kurzbezeichnung des Geräts	VigiPacT
Produkt- oder Komponententyp	Vigi-Erweiterung
Geräteanwendung	Verdrahtung
Kompatible Produktfamilie	ComPacT neue Generation ComPacT NSX250 neue Generation Leistungsschalter ComPacT Compact NSX250 Leistungsschalter
Beschreibung der Pole	3P
[In] Bemessungsstrom	250 A
Erdschluss-Schutzklasse	Klasse A Klasse AC
Art der Einstellung der Rest-Erdschluss-Empfindlichkeit	Einstellbar
Erdschlussempfindlichkeit	0,03 A für Klasse A 0,1 A für Klasse A 0,3 A für Klasse A 0,5 A für Klasse A 1 A für Klasse A 3 A für Klasse A 10 A für Klasse AC 30 A für Klasse AC
Art der Einstellung der Zeitverzögerung des Rest-Erdschlusses	Einstellbar
[Δt] Einstellung der Zeitverzögerung für den Rest-Erdschluss	0 Ms 60 Ms 150 Ms 300 Ms 500 Ms 800 Ms 1,2 S 4 s

Zusatzmerkmale

Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	200 - 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Erdschlussschutz	Mit
Max. Abschaltdauer	800 ms
Überspannungskategorie	IV

Montage

Schutzklasse für Stromschläge	Klasse II
Normen	IEC 60947-2

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	13,5 cm
VPE 1 Breite	14,0 cm
VPE 1 Länge	17,5 cm
VPE 1 Gewicht	1,098 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	13,848 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------