



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe	„General Purpose“
Sensortyp	Induktiver Näherungssensor
Produktspezifische Anwendung	-
Bezeichnung des Sensors	XS1
Sensorausführung	Zylindrisch M8
Größe	50 mm
Gehäusotyp	Befestigt
Gehäusematerial	Edelstahl
Typ des Ausgangssignals	Digital
Verdrahtungstechnik	2-drahtig
Nennschaltabstand	1 mm
Diskrete Ausgangsfunktion	1S
Elektrische Verbindung	Kabel
Kabellänge	5 m
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24-210 V DC 24 - 240 V AC
Schaltleistung in mA	5-100 mA
Schutzart (IP)	IP67

Zusatzmerkmale

ISO-Gewinde	M8 x 1
Erfassungsfläche	Vorne
Versenkt montierbar	Bündig montierbar
Material	Edelstahlfarben
Material der Vorderseite	PPS
Typ des Ausgangsstroms	AC/DC
Zusammensetzung des Kabels	2 x 0,11 mm ²
Kabelisolierung	PvR
Taktfrequenz	<= 25 Hz AC <= 3000 Hz DC
Beschriftung	CE
Höhe	8 mm
Länge	50 mm
Produktgewicht	0,065 kg

Montage

Produktzertifizierungen	CSA[RETURN]CCC[RETURN]UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,5 cm
VPE 1 Breite	8 cm
VPE 1 Länge	14,5 cm
VPE 1 Gewicht	95 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------