



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman UFB
Produkt- oder Komponententyp	Bodentank
Installationssystem für die Verkabelung	Bodendose
Art des Bodens	Doppelboden Estrich Hohlraumboden
Form der Bodendose	Quadratisch
Geräteanwendung	Nassgereinigter Boden
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	Deckel Erdungsdraht Gitter Einbaurahmen Bodenbefestigung
Material	Edelstahlfarben
Länge	322 mm
Höhe	99 mm
Breite	322 mm


Montage

Normen	DIN VDE 0634 Teil 1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,9 cm
VPE 1 Breite	32,2 cm
VPE 1 Länge	32,2 cm
VPE 1 Gewicht	4,43 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.