



Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produktname	KN
Produkt- oder Komponententyp	Flexible element
Beschr. d. Sammelschiene	Flexible Länge
Geräteanwendung	Geringe Energieverteilung
Richtungsänderungstyp	2 Abmessungen
Nennbetriebsstrom Ie	160 A bei 35 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230-500 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Anzahl Kreise	1
Steuerungstyp	Ohne
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Durch Schrauben
Thermische Belastungsgrenze	8000 kA ² .s
Maximales abgestrahltes Magnetfeld	0,186 µT
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit	2,8 kA
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom	20 kA
THDI	0...15 % 160 A 15...33 % 130 A 33...100 % 100 A
Länge	1 m
Produktgewicht	2,5 kg
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...35 °C ohne Leistungsminderung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,500 cm
VPE 1 Breite	9,200 cm
VPE 1 Länge	101,000 cm
VPE 1 Gewicht	2,200 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	50,000 cm
VPE 2 Breite	62,000 cm

VPE 2 Länge	119,000 cm
VPE 2 Gewicht	97,000 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------