



### Hauptmerkmale

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Baureihe                     | Linerger                                                       |
| Baureihe                     | Linerger                                                       |
| Produkt- oder Komponententyp | Sammelschiene                                                  |
| Produktname                  | Linerger BW                                                    |
| Produktname                  | PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse<br>PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse |
| Schutzart (IP)               | IPxx B                                                         |
| Beschr. d. Sammelschiene     | Isolierte Schiene                                              |
| Menge pro Satz               | Satz à 1                                                       |

### Zusatzmerkmale

|                                          |                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung der Pole                    | 3P                                                                                                          |
| Installationsrichtung                    | Vertikal, Betriebsstellung: Rückseite                                                                       |
| Die Installationsbeschreibung            | Gehäuse - Breite 650 mm<br>Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm<br>Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung       | 750 V AC                                                                                                    |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] | 8 kV                                                                                                        |
| Nennbetriebsstrom Ie                     | 250 A                                                                                                       |
| Nennkurzzeitstrom Icw                    | 13 kA (1 s)                                                                                                 |
| [Ipk] Bemessungs-Stoßstrom               | 30 kA                                                                                                       |
| I²t bei Aktivierung                      | 169000 kA².s                                                                                                |
| Zulässiger Strom                         | 250 A                                                                                                       |
| Länge                                    | 1000 mm                                                                                                     |
| Höhe                                     | 85 mm                                                                                                       |
| Tiefe                                    | 45 mm                                                                                                       |
| Produktgewicht                           | 3,86 kg                                                                                                     |
| Typ d. Sammelsch.-Anschlusses            | M6-Gewindebohrung                                                                                           |
| Anschlussraster                          | Verbindung alle 25 mm                                                                                       |

### Montage

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Normen                  | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                            |
| Produktzertifizierungen | ASTA                                                                  |
| Mechanische Robustheit  | Seismische Tests Strukturverstärkung - 2,5G entspricht IEC 60068-2-57 |

### Verpackungseinheiten

|               |            |
|---------------|------------|
| VPE 1 Art     | PCE        |
| VPE 1 Menge   | 1          |
| VPE 1 Höhe    | 4,500 cm   |
| VPE 1 Breite  | 13,000 cm  |
| VPE 1 Länge   | 112,500 cm |
| VPE 1 Gewicht | 4,074 kg   |
| VPE 2 Art     | P12        |

|               |            |
|---------------|------------|
| VPE 2 Menge   | 18         |
| VPE 2 Höhe    | 28,000 cm  |
| VPE 2 Breite  | 80,000 cm  |
| VPE 2 Länge   | 120,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 82,000 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>                               |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform mit Ausnahmen                                                                                                                             |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                        |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     |  <a href="#">Ja</a>                                              |
| Umweltproduktdeklaration            |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>                             |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| PVC-frei                            | Ja                                                                                                                                                |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|