



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman MIB
Produkt- oder Komponententyp	Rahmen
Farbton	Weiß (NCS 0701-G46Y)
Geliefertes Zubehör	Schrauben Beschriftung
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	CEE60-Installationsbox
Zielort Produkt	Gerät CEE60
Anzahl der Reihen	1fach
Befestigungsmodus	Schraubbefestigung
Material	PC/ABS
Länge	84 mm
Höhe	84 mm
Breite	23 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,400 cm
VPE 1 Breite	16,900 cm
VPE 1 Länge	23,100 cm
VPE 1 Gewicht	58,000 g

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------