



Hauptmerkmale

Bereich	Thorsman
Produktname	Thorsman POL
Produkt- oder Komponententyp	Energiesäule
Form	Oval
Art der Deckensäule	Einseitig
Gerätedarstellung	Leer
Gelieferte Ausrüstung	400 mm Einstellbare Deckenbefestigung
Farbton	Natürlich
Menge pro Satz	Satz à 1
Einstellung	Höhenverstellbar: 400 mm
Nutzbarer Querschnitt	5303 mm ²
Fachaufteilung	1 Kammer

Zusatzmerkmale

Oberflächengüte der Deckensäule bzw. der Bodensäule	Eloxiert
Art der Befestigung der Deckensäule	Spannmontage
Größe der Frontöffnung	80 mm
Material	Aluminium eloxiert
Länge	61 mm
Höhe	2670...3070 mm
Breite	120 mm
Abdeckungstyp	1 geschlossene Abdeckung cover 80 mm in Aluminium eloxiert

Montage

Normen	SS 424 10 32 : 1989 PrEN 50085-2-4
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...40 °C
Schutzart (IP)	IP30

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Gewicht	8,03 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------