



Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produktname	KN
Kurzbezeichnung des Geräts	KNA
Produktkompatibilität	Canalis KNA busbar trunking 160 A
Produkt- oder Komponententyp	Einspeisungseinheit
Stangenmaterial	Aluminium
Nennbetriebsstrom I _e	160 A
[U _e]	230-500 V
Betriebsbemessungsspannung	
Anzahl Kreise	1
Sammelschienenbündelpolarität	0 + N + PE L + N + PE
Schutzart	Ohne Schutz
Steuerungstyp	Ohne
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Geliefertes Zubehör	Endabdeckung
Montageort	Links Rechts
Montagemodus	Durch Clips
Montagehalterung	Sammelschiene
Anschlüsse - Klemmen	Öse für 95 mm² flexibel Öse für 95 mm² fest
Breite	356 mm
Tiefe	130 mm
Höhe	185 mm
Produktgewicht	2,8 kg
Normen	IEC 61439-6

Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	16,000 cm
VPE 1 Breite	20,000 cm
VPE 1 Länge	38,000 cm
VPE 1 Gewicht	3,100 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	85,000 cm
VPE 2 Breite	62,000 cm

VPE 2 Länge	92,000 cm
VPE 2 Gewicht	85,000 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------