Produktdatenblatt
Eigenschaften

5868420
Bodensäule 2-seitig leer mit Standfuß Aluminium eloxiert Typ:POS-F20



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman POS
Produkt- oder Komponententyp	Energiesäule
Art der Deckensäule	Zweiseitig
Gerätedarstellung	Leer
Oberflächengüte der Deckensäule bzw. der Bodensäule	Eloxiert
Art der Befestigung der Deckensäule	Freistehend
Größe der Frontöffnung	80 mm
Farbton	Natürlich
Material	Aluminium
Menge pro Satz	Satz à 1
Länge	154 mm
Höhe	672 mm
Breite	164 mm

Zusatzmerkmale

Einstellung	Fest:
Abdeckungstyp	2 geschlossene Abdeckung cover 80 mm in Aluminium eloxiert
Nutzbarer Querschnitt für Kabel	10942 mm²
Fachaufteilung	2 Kammern

Montage

Normen	SS 424 10 32
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-15…60 °C
Schutzart (IP)	IP30

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	16,0 cm
VPE 1 Breite	28,0 cm
VPE 1 Länge	71,0 cm
VPE 1 Gewicht	2,9 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.