



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Sammelschienenhalterung
Produktname	Linergy BS
Produktname	Linergy Linergy BS Sammelschiene PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse

Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	Linergy BS Rückseite Sammelschiene
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Bodenstehendes Gehäuse - Breite 850 mm Erweiterungsgehäuse - Breite 600 mm
Zulässiger Strom	160 A - Sammelschienenquerschnitt: 15 x 5 mm 250 A - Sammelschienenquerschnitt: 20 x 5 mm 400 A - Sammelschienenquerschnitt: 32 x 5 mm
Nennkurzzeitstrom I _{cn}	10 kA (1 s) bei 160 A für 450 mm zwischen Trägern 15 kA (1 s) bei 250 A für 450 mm zwischen Trägern 20 kA (1 s) bei 400 A für 300 mm zwischen Trägern 25 kA (1 s) bei 400 A für 225 mm zwischen Trägern
Menge pro Satz	Satz à 1
Produktgewicht	0,24 kg

Montage

Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,000 cm
VPE 1 Breite	5,300 cm
VPE 1 Länge	46,300 cm
VPE 1 Gewicht	251,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	6,000 cm
VPE 2 Breite	51,200 cm
VPE 2 Länge	52,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,746 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	280

VPE 3 Höhe	71,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	89,500 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------