



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Verteilerblock
Produktname	Linergy DX
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse PrismaSeT Prisma PH Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Gehäuse
Zubehör / Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Schutzart (IP)	IPxx B

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	DIN-Schiene
Installiertes Gerät	Acti 9: fixiert C120 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter Acti 9: fixiert C120 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter Acti 9: fixiert iC120 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter Acti 9: fixiert iC120 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter ComPact: fixiert INS40 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS63 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS100 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS125 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS160 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation Multi 9: fixiert NG125 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter Multi 9: fixiert NG125 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter Multi 9: fixiert NG125 NA - Steuerung: Kippschalter ComPact: fixiert NG160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter ComPact: fixiert NG160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter ComPact: fixiert NG160 NA ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter ComPact: fixiert NSXm ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: fixiert NSXm mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	4P
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	690 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	750 V AC
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
Nennbetriebsstrom Ie	125 A bei 40 °C
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit	4,5 kA für 1 s
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom	20 kA
I²t bei Aktivierung	20250000 A².s
Anschlüsse - Klemmen	Versorgung: Tunnelklemmen 35 mm² (fest) Versorgung: Tunnelklemmen 35 mm² (flexibel) Verteilung: Federklemme, 2 x 4...10 mm² (flexibel) Verteilung: Federklemme, 2 x 4...10 mm² (fest) Verteilung: Federklemme, 3 x 2,5...6 mm² (flexibel) Verteilung: Federklemme, 3 x 2,5...6 mm² (fest) Verteilung: Federklemme, 7 x 1,5...4 mm² (flexibel) Verteilung: Federklemme, 7 x 1,5...4 mm² (fest) Verteilung: Tunnelklemmen, 1 x 4...16 mm² (flexibel) Verteilung: Tunnelklemmen, 1 x 4...25 mm² (fest)
9-mm-Raster	12
Höhe	127 mm
Breite	108 mm

Tiefe	48 mm
Produktgewicht	0,5 kg
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)

Montage

Verschmutzungsgrad	3
Glühdrahtbeständigkeit	960 °C entspricht IEC 60695-2-11
Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, Innengehäuse IEC 61439-2, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...55 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,8 cm
VPE 1 Breite	11,2 cm
VPE 1 Länge	13,5 cm
VPE 1 Gewicht	474 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	11,7 cm
VPE 2 Breite	15 cm
VPE 2 Länge	49,6 cm
VPE 2 Gewicht	2,541 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	420
VPE 3 Höhe	95 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	225 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------