



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Mehrstufiger Verteilerblock
Produktname	Linergy BS
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Produktkompatibilität	Räumliche Abgrenzungen
Schutzart (IP)	IPxx B

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Prisma, vertikal Rückwand ohne Aussparung
Montagemodus	Horizontal Vertikal
Beschreibung der Pole	4P
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	440 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	750 V AC
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
Nennbetriebsstrom Ie	160 A
[In] Bemessungsstrom	160 A bei 40 °C
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit	10 kA für 1 s
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom	30 kA
I²t bei Aktivierung	100000000 A².s
Sammelschienen-Querschnitt	15 x 5 mm
Anschlüsse - Klemmen	Versorgung: gecrimpter Kabelschuh 50 mm² Versorgung: biegsame Schienen, 20 x 2 mm Verteilung: M6-Löcher (Phase) , 13 x 1...50 mm²
Höhe	235 mm
Breite	470 mm
Tiefe	115 mm
Produktgewicht	2,72 kg

Montage

Normen	IEC 61439-1, Innengehäuse IEC 61439-2, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	15,5 cm
VPE 1 Breite	25,5 cm
VPE 1 Länge	55,0 cm
VPE 1 Gewicht	2,658 kg

VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	92,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	91,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------