



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Isolierte, flexible Schiene
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse PrismaSeT Prisma iPM L Gehäuse PrismaSeT Prisma iPM M Gehäuse
Zubehör / Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Normen	IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 61439-1, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

PTC_D77176_MGA	Gehäuse Bodenstehendes Gehäuse Wandmontiertes Gehäuse
Installiertes Gerät	ComPact: NSX400 ComPact: INS320 - 400 ComPact: INV320 - 400 ComPact: CVS400
Nennbetriebsstrom I _e	520 A
Sammelschienen-Querschnitt	32 x 5 mm
Länge	1800 mm
Produktgewicht	3,38 kg
Menge pro Satz	Satz à 1

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	11,500 cm
VPE 1 Länge	193,500 cm
VPE 1 Gewicht	3,234 kg
VPE 2 Art	P2M
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	29,000 cm
VPE 2 Breite	120,000 cm
VPE 2 Länge	200,000 cm
VPE 2 Gewicht	346,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------