

StecaGrid Charger | Basic_11_Light



- Max. Ladeleistung 11 kW / 1-phasig oder 3-phasig
- Progressive Over-the-air SW Updates
- Kommunikationsschnittstellen: Ethernet, WLAN
- EEBUS
- Einfache Installation

Technische Spezifikationen

StecaGrid Charger Basic_11_Light		
Elektrische Spezifikationen	Leistung	11 kW
	Nennstrom	16 A
	Netzspannung	220-240 V/ 380-415 V
	Netzfrequenz	50/ 60 Hz
	Fahrzeugladestecker	Typ 2
	Ladeleistung Mode 3	11 kW
	Ladestrom Mode 3	3x16 A
	Netzanschluss	L1, L2, L3, N, PE
	Netzform	TT/TN 3- und 1-phasig; IT 1-phasig
	Überspannungskategorie (IEC 60664)	III
	Schutzklasse	I
	Integrierte Fehlerstromschutzeinrichtung DC	6 mA
	Technische Merkmale	Fahrzeugkommunikation
Kabellänge		7 m
HMI		RGB LEDs, Summer, Web-App
Authentifizierung		- RFID
Netzwerkschnittstellen		- LAN (RJ45) - 10 / 100 Base-TX - WiFi (5Ghz, 2.4Ghz) - WiFi Client / Hotspot (gleichzeitig möglich)
Backend Kommunikation		OCPP 1.6j
Integration in Home Energy Management System (HEMS)		EEBUS
Verbrauchsmessung		Integriert
Umweltbezogene Spezifikationen	IP-Schutzklasse	IP55
	IK-Schutzklasse	IK10
	Abmessungen (HxBxT)	383,9 x 383,9 x 180,8 mm
	Gewicht	ca. 3,15 kg (ohne Kabel)
	Betriebstemperatur	-30 °C bis + 45 °C
	Lagertemperatur	-40 °C bis + 80 °C
	Höhenlage	≤3.000 m

2023.03 Änderungen vorbehalten: Alle Leistungsmerkmale, technischen und sonstigen Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

KATEK Memmingen GmbH

Mammostraße 1 | 87700 Memmingen | Germany

+ 49 8331 8558-0

info.katek-mm@katek-group.com

www.steca.com

www.katek-group.com