


Artikel-Nr.	545-1
Bezeichnung	CEE-Wandgerätestecker 125A 5p 1h IP67 POWER TWIST
Langbeschreibung	CEE-Wandgerätestecker 125A 5p 1h IP67 POWER TWIST Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 125A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 1h Nennspannung/Frequenz: >50V/sonstige Kontakte: Messing vernickelt, mit Pilotkontaktstift Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben Schutzart: IP66/IP67
GTIN (EAN)	9003399772382
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	1,834 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1

ETIM 9.0	EC001319
IEC-Stromstärke	125 A
Spannung nach EN 60309-2	sonstige
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	1 h
Kennfarbe	grau
Schutzart (IP)	IP67
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Bauform	Aufbaugerätestecker
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt

a	387 mm
b	209 mm
Leitung flexibel	16-50 mm²
Leitung starr	16-70 mm²
Kontaktschrauben	450 Ncm
Gehäuseschrauben	200 Ncm
Verbindungsschrauben	200 Ncm
Abmantelungslänge	100 mm
Abisolierlänge	24-27 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C
IK-Code *)	IK09



*) Die IK-Prüfung ist kein Teil der Normen IEC 60309 für Industriesteckvorrichtungen oder der IEC 60884 für Haushaltssteckvorrichtungen. PC Electric GmbH hat daher die IK-Codes dieser Produkte in Anlehnung an die IEC 62262 und nach dem Prüfverfahren der IEC 60068-2-75 Ehc, bei einer Vorbehandlung von 48h mit 40°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95%, ermittelt.





<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=545-1>