



Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produktname	KS
Kurzbezeichnung des Geräts	KSA
Produktkompatibilität	Canalis KSA busbar trunking 100...250 A
Angebotstyp	Advanced
Produkt- oder Komponententyp	Kommunikationskasten
Stangenmaterial	Aluminium
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230-690 V
Anzahl Kreise	1
Schutzart	Ohne Schutz
Steuerungstyp	Kommuniziert
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Geliefertes Zubehör	Endabdeckung
Montageort	Speiseeinheiten
Montagehalterung	Sammelschiene
Gehäusematerial	Metall
Breite	411,5 mm
Tiefe	127 mm
Höhe	310 mm
Produktgewicht	4,8 kg
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	23,000 cm
VPE 1 Breite	41,000 cm
VPE 1 Länge	43,500 cm
VPE 1 Gewicht	5,200 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	85,000 cm
VPE 2 Breite	62,000 cm
VPE 2 Länge	92,000 cm
VPE 2 Gewicht	61,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------