



Hauptmerkmale

Produktname	Acti 9 IC
Produkt- oder Komponententyp	Programmierbarer, astronomischer Dämmerungsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	IC Astro
Anzahl der Kanäle	1
Benutzersprache	Englisch Französisch Dänisch Niederländisch Türkisch Norwegisch Spanisch Schwedisch Rumänisch Ungarisch Russisch Polnisch Portugiesisch Slowenisch Bulgarisch Deutsch Kroatisch Italienisch
Art der Einstellung	Wöchentliche Programmierung

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Gebäude
Max. Leistungsaufnahme in W	0,5 W standby
Maximaler Schaltstrom	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimaler Schaltstrom	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC +10 % -15 % bei 50/60 Hz
Art und Zusammensetzung der Kontakte	Wechsler (W)
Steuerungstyp	Durch Berechnung der Sonnenaufgangs-/Sonnenuntergangszeiten
Steuertastentyp	4 pushbuttons
Funktion verfügbar	Externer Eingang für Überbrückung Codeschlossfunktion Feiertage Automatische Winter-/Sommerzeitumstellung Dauerschaltung ein/aus Zeitverschiebung für Sonnenaufgang/-untergang +/- 120 Min. Positionseinstellung Vorwahlschalter
Lasttyp	Glühlampe 2600 W Halogenlampe 2600 W Nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre 2300 VA Seriell-kompensierte Leuchtstoffröhre 2300 VA Parallelkompensierte Leuchtstofflampe 730 VA 80 µF Kompakt-Leuchtstofflampe 170 W LED-Lampe < 2 W 30 W LED-Lampe > 2 W 200 W
Genauigkeit	+/- 0,25 s/Tag 25 °C
Ausgangstyp	Potentialfreier Kontakt
Betriebsmodus	Abend ein, Morgen aus Abend aus, Morgen an inaktiv Nur der Timer-Schalter ist aktiv

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Max. Anzahl der Schaltungen	84
Sicherungsdauer	10 Jahre
Displaytyp	Hintergrundbeleuchtetes Display (LCD)
Angezeigte Information	Zeit Betriebsstundenzähler (pro Kanal) Schaltverhalten Tag
Montagehalterung	TH35 DIN-Schiene entspricht EN 60715
Anschlüsse - Klemmen	2 0,5...2,5 mm² Schraubklemmen starr oder flexibel 1 2,5 mm² Schraubklemmen fest oder flexibel mit Hülse
Beschriftung	CE
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Überspannungskategorie	Klasse 3
Höhe	92,6 mm
Breite	45 mm
Tiefe	66,7 mm
Produktgewicht	115 g

Montage

Normen	EN 60730-2-7:2010
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30...55 °C
Umgebungslufttemperatur für Lagerung / Transport	-30...70 °C
Schutzart (IP)	IP20
Relative Luftfeuchtigkeit	90 %, nicht kondensierend

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,000 cm
VPE 1 Breite	6,700 cm
VPE 1 Länge	10,400 cm
VPE 1 Gewicht	159,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	6,819 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	320
VPE 3 Höhe	45,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	78,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil

Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung	
Garantie	18 Monate