

Produktdatenblatt

Eigenschaften

NSYFXT8050

Spacial SF/SM-Ablagefach, fest eing., Abl.
682x390x30mm, Schrank 800x500mm



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Feste Rinne
Anwendung	Mehrzweck
Nennmaße des Gehäuses	-B: 800 mm T: 500 mm
Montagehalterung	Direkt am Schrankgerüst 40 mm Traversen
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM
Geräteaufbau	1 Ablagefach, fest eingebaut Befestigungselemente
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Material	Stahl
Farbe	Grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Anpassung	Tiefenverstellbar in Schritten à 25 mm
Max. Last	150 kg gleichmäßig verteilt
Höhe	30 mm
Breite	682 mm
Tiefe	390 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	41,0 cm
VPE 1 Länge	68,0 cm
VPE 1 Gewicht	3,98 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	80,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	132,0 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
