



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Teiltür
Anwendung	Kompartimentierte Anwendung
Für die Nennmaße des Gehäuses	-B: 600 mm
Gesamtzahl der 50-mm-Module	16
Montageort	Vorne
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial SFM
Geräteaufbau	1 Teiltür 2 Scharniere 1 Doppelbarateinsatz, 5 mm
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Material	Stahl
Farbe	Grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Schlosstyp	Schloss, Doppelschiene 5 mm
Anzahl der Schlösser	1
Türtyp	Externe Platte
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Höhe	Nennwert: 800 mm
Breite	Nennwert: 600 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,5 cm
VPE 1 Breite	58,0 cm
VPE 1 Länge	80,5 cm
VPE 1 Gewicht	8,71 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	50,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	118,0 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
