



## Hauptmerkmale

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Baureihe                     | Actassi              |
| Produkt- oder Komponententyp | 19-Zoll-Frontplatte  |
| Zubehör / Teilkategorie      | Kabelführungszubehör |
| Menge pro Satz               | Satz à 1             |
| Farbe                        | Grau (RAL 7016)      |

## Zusatzmerkmale

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Kompatible Produktfamilie | Actassi                               |
| Montageort                | Auf vertikalen Stützen                |
| Anzahl der Rack-Einheiten | 1U                                    |
| Geräteaufbau              | Befestigungselemente<br>Erdungskralle |
| Material                  | Aluminium                             |
| Oberflächenbeschaffenheit | Eloxiert                              |
| Produktbestimmung         | Gehäuse                               |
| Dicke                     | 1,5 mm                                |
| Befestigungsmodus         | Durch 4 Schrauben                     |

## Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 1,5 cm   |
| VPE 1 Breite  | 5,0 cm   |
| VPE 1 Länge   | 49,5 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 250,0 g  |
| VPE 2 Art     | P12      |
| VPE 2 Menge   | 300      |
| VPE 2 Höhe    | 40,0 cm  |
| VPE 2 Breite  | 80,0 cm  |
| VPE 2 Länge   | 120,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 88,0 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| REACH-Verordnung                | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                       |
| EU-RoHS-Richtlinie              | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei                 | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China       | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | <a href="#">Ja</a>                                      |

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 months

---