

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# NSYS3D6525

Spacial S3D Volltür ohne Montageplatte  
H600xB500xT250.IP66 IK10 RAL7035.



### Hauptmerkmale

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Baureihe                       | Spacial   |
| Produktname                    | Spacial S3D   |
| Anwendung                      | Mehrzweck   |
| Kategorie                      | Kompaktgehäuse  |
| Gehäuse-Nennhöhe               | 600 mm  |
| Gehäuse-Nennbreite             | 500 mm  |
| Gehäuse-Nenntiefe              | 250 mm  |
| Türtyp                         | Einfach   |
| Beschreibung der Montageplatte | Ohne Montageplatte  |
| Typ der Durchführungsplatte    | Standard  |
| Installationszubehörtyp        | Wandmontage   |
| Geräteaufbau                   | 1 Gehäuse<br>1 Tür<br>1 Schloss<br>1 Kabeleinführungsplatte |

### Zusatzmerkmale

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Gehäusetyp                     | Rinnenförmige Frontschiene mit doppelter Blechdicke<br>Einteiliges Gehäuse |
| Anzahl der Türen               | Vorderseite: 1 Tür(en)   |
| Türöffnungsseite               | Reversibel (120 °)   |
| Schlosstyp                     | 3-Punkt-Verschluss, 3-mm-Doppelschiene                                     |
| Zugänglichkeit für den Betrieb | Vorne  |
| Abnehmbare Teile               | Tür durch Scharniere<br>Kabeleinführungsplatte durch Schrauben             |
| Material                       | Stahl  |
| Oberflächenbeschaffenheit      | Epoxid-Polyester-Pulver  |
| Farbe                          | Grau (RAL 7035)  |
| Normen                         | IEC 62208  |
| Produktzertifizierungen        | BV[RETURN]DNV[RETURN]cUL[RETURN]LR[RETURN]UL[RETURN]GL                     |
| Produktgewicht                 | 13,466 kg  |

### Montage

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Schutzzart (NEMA) | NEMA 4X/13                |
| Schutzzart (IK)   | IK10 entspricht IEC 62262 |
| Schutzzart (IP)   | IP66 entspricht IEC 60529 |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 29,5 cm   |
| VPE 1 Breite  | 51,5 cm   |
| VPE 1 Länge   | 61,5 cm   |
| VPE 1 Gewicht | 13,466 kg |
| VPE 2 Art     | P12       |

|               |        |
|---------------|--------|
| VPE 2 Menge   | 18     |
| VPE 2 Höhe    | 199 cm |
| VPE 2 Breite  | 80 cm  |
| VPE 2 Länge   | 120 cm |
| VPE 2 Gewicht | 253 kg |

### Nachhaltigkeit

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt  |
| REACH-Verordnung                    |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>        |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  |
| Quecksilberfrei                     | Ja   |
| RoHS-Richtlinie für China           |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a> |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     |  Ja                                       |
| Umweltproduktdeklaration            |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>      |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich  |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|