



Hauptmerkmale

Produktlinie	QO
Produkttyp	Schiene

Zusatzmerkmale

Anzahl der Stecker	18
Kabelgröße	AWG 14 - AWG 4 Kupfer AWG 12 - AWG 4 Aluminium
Gelieferte Ausrüstung	2 Schraube
Stablänge	167 mm
Maximale Segmentlänge	80 mm
Gerätemontage	Direkte Montage Gehäuserückseite
Höhe	11,10 mm
Tiefe	7,92 mm
Anzugsmoment	: 30 lb.in Mounting screw: 30 lb.in : 20 lb.in, AWG 14 - AWG 10, Kupfer : 20 lb.in, AWG 12 - AWG 10, Aluminium : 35 lb.in, AWG 6 - AWG 4 : 25 lb.in, AWG 8 : 25 lb.in, AWG 14 - AWG 12, Kupfer : 25 lb.in, AWG 12 - AWG 10, Aluminium

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	17,78 cm
VPE 1 Breite	8,89 cm
VPE 1 Länge	1,016 cm
VPE 1 Gewicht	113,398 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	9,652 cm
VPE 2 Breite	16,256 cm
VPE 2 Länge	17,272 cm
VPE 2 Gewicht	884,504 g
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	2160
VPE 3 Höhe	67,31 cm
VPE 3 Breite	101,6 cm
VPE 3 Länge	121,92 cm
VPE 3 Gewicht	210,92 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------