



Hauptmerkmale

Baureihe	Resi9
Produkt- oder Komponententyp	Sicherungshalter
Code der Sicherungsgröße	D01
Farbe	Weiß
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Beschreibung der Pole	3P
Zugehörige Absicherung	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	400 V AC 250 V DC
Nenn-Unterbrechungskapazität	50 KA AC 8 kA DC
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	9
Höhe	68 mm
Breite	81 mm
Tiefe	59 mm
Produktgewicht	194 g
Material	Kunststoff
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme (oben) 1...25 mm ² Kabel(n) fest Schraubklemme (unten) 1...35 mm ² Kabel(n) fest Schraubklemme (oben) 1,5...25 mm ² Kabel(n) flexibel Schraubklemme (unten) 1,5...35 mm ² Kabel(n) flexibel Schraubklemme (unten) 1,5...35 mm ² Kabel(n) flexibel mit Kabelende Schraubklemme (oben) 1,5...25 mm ² Kabel(n) flexibel mit Kabelende
Drahtabisolierungslänge	12 mm
[M] Anzugsdrehmoment	2 Nm

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60269 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60269
Normen	IEC 60269-3 HD 60269-3 EN/IEC 60269-1 DIN EN 60269-1 (VDE 0636-1) DIN VDE 0636-3 (VDE 0636-3)
Gütesiegel	VDE
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6 cm
VPE 1 Breite	6,8 cm
VPE 1 Länge	8,1 cm
VPE 1 Gewicht	182 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	7 cm
VPE 2 Breite	8,8 cm
VPE 2 Länge	34,5 cm
VPE 2 Gewicht	961 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	11,933 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------