



Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise Versand innerhalb von vier Wochen
------------	---



Hauptmerkmale

Bereich	Spacial
Kategorie	Hebezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Ringösenöffnung
Anwendung	Mehrzweck
Montageort	Gehäuseoberteil
Montagehalterung	Direkt in der Achse der Profile
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SFHD Prisma Prisma PH Spacial Spacial SFM
Geräteaufbau	4 Augenschraube
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Material	Gussstahl
Oberflächenbeschaffenheit	Galvanisiert
Befestigungsmodus	Geschraubt
Zulässige Dauerbelastung	340 kg for 1 eyebolt vertical direction
Höhe	62,5 mm
Breite	55 mm
Tiefe	24 mm
Durchmesser	29 mm
ISO-Gewinde	M12

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,000 cm
VPE 1 Breite	10,000 cm
VPE 1 Länge	10,500 cm
VPE 1 Gewicht	771,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	24

VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	18,924 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	192
VPE 3 Höhe	45,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	163,392 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------