



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Hohlraumdübel
Kurzbezeichnung des Geräts	TMM
Geliefertes Zubehör	Ohne Schraube
Geräteanwendung	3...26 mm Installation mit niedrigem Gewicht in Gipsplatte
Farbton	Weiß
Menge pro Satz	Satz à 100

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Wandmontage
Bohrungsdurchmesser	8 mm
Material	PA (Polyamid)
Praktische Belastungsfähigkeit	0,2 kN Scherung 0,06 kN Auszugslast
Länge	26 mm
Breite	13 mm
Höhe	16 mm
Produktgewicht	0,0009 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C
---------------------------------	-------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,6 cm
VPE 1 Breite	1,3 cm
VPE 1 Länge	2,6 cm
VPE 1 Gewicht	0,731 g

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------