

Produktdatenblatt

Eigenschaften

21129

Unterspannungsauslöser MN für P25M,
220-240V AC 50 Hz



Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Unterspannungsauslöser
Kurzbezeichnung des Geräts	MN
[In] Bemessungsstrom	AC-15 3,3 A bei 240 V, AC 50/60 Hz
[Uc] Steuerkreisspannung	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Steuerungstyp	Standard
9-mm-Raster	2

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Acti 9 P25M
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6 kV entspricht EN/IEC 60947-5-1
Lokale Signalisierung	Aktionsanzeige
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Höhe	92 mm
Breite	18 mm
Tiefe	82 mm
Produktgewicht	0,114 kg
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss - 1 Kabel(n) 1...2,5 mm ² - fest Klemmenanschluss - 1 Kabel(n) 0,75...2,5 mm ² - flexibel Klemmenanschluss - 1 Kabel(n) 0,75...1,5 mm ² - flexibel mit Aderendhülse Klemmenanschluss - 2 Kabel(n) 1...2,5 mm ² - fest Klemmenanschluss - 2 Kabel(n) 0,75...2,5 mm ² - flexibel Klemmenanschluss - 2 Kabel(n) 0,75...1,5 mm ² - flexibel mit Aderendhülse
[M] Anzugsdrehmoment	1,4 Nm

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	FIMKO[RETURN]DEMKO[RETURN]CEBEC[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO
Tropentauglichkeit	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,700 cm
VPE 1 Breite	8,200 cm
VPE 1 Länge	9,200 cm
VPE 1 Gewicht	115,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	16

VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,010 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------