



### Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Tripod
Kompatible Produktfamilie	Thorsman Arbeitslampe

### Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Teleskopsockel
Geliefertes Zubehör	Winkel
Zielort Produkt	2 Arbeitslampe
Material	Eisen
Höhe	Tripod: 1395 mm Bracket: 680 mm
Breite	Tripod: 120 mm Bracket: 40 mm
Tiefe	Tripod: 120 mm Bracket: 20 mm
Produktgewicht	6,29 kg

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	16,700 cm
VPE 1 Breite	19,000 cm
VPE 1 Länge	126,000 cm
VPE 1 Gewicht	7,007 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	98,000 cm
VPE 2 Breite	90,000 cm
VPE 2 Länge	150,000 cm
VPE 2 Gewicht	165,000 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------