


LED STRIP BASIC 160

- flexibler LED-Streifen für einfache Anwendungen
- ideal für den Einsatz im Innenbereich
- rückseitig mit hochwertigem 3M-Doppelklebeband zur einfachen Montage
- teilbar mittels Schere an Markierung



LICHTTECHNISCHE DATEN

12 VDC	9,6 W/m	160 mm	PITCH 6,25mm	120°	500 cm max
--------	---------	--------	--------------	------	------------

	51541428	51541433	51541434
Typ. Farbtemperatur ±15%	2700 K	3000 K	4000 K
Lichtfarbe	warmweiß	weiß	kaltweiß
Typ. Lichtstrom je Meter	1270 lm/m	1300 lm/m	1320 lm/m
Effizienz	133 lm/W	136 lm/W	138 lm/W
Typ. Farbwiedergabeindex		>80	
LED Abstrahlwinkel		120 °	
Lebensdauer L70		30000 h	

ELEKTRISCHE DATEN

	51541428	51541433	51541434
Betriebsspannung		12 V DC	
Typ. Betriebsstrom		4 A	
Typ. Leistung		48 W	
Typ. Leistung je Meter		9,6 W/m	

MECHANISCHE DATEN


	51541428	51541433	51541434
Länge Streifen		5000 mm	
Breite Streifen		8 mm	
Höhe Streifen		2 mm	
Anzahl LED pro Cut		4	
Anzahl Cuts		200	
Länge pro Cut		25 mm	
Schutzart		IP 00	

SONSTIGE DATEN


	51541428	51541433	51541434
Max. betreibbare Länge ¹		5000 mm	

¹Der angegebene Wert gilt für das Anliegen der Nennspannung am ersten Modulabschnitt. Bei Verwendung einer Zuleitung ändert sich die maximal betreibbare Länge in Abhängigkeit der Zuleitungslänge und deren Querschnitt.


TECHNISCHE ZEICHUNG



PROFILNUTZUNG MIT SICHTBAREN LICHTPUNKTEN | PROFILE USE WITH VISIBLE LIGHT POINTS



PROFILNUTZUNG MIT HOMOGENEM LICHT | PROFILE USE WITH HOMOGENEOUS LIGHTING



* = eine homogene Lichtlinie ist nur in Kombination mit einer hohen Abdeckung möglich | a uniform light line is only possible in combination with a high diffuser

** = nur in Kombination mit rechteckiger Abdeckung | only in combination with rectangular diffuser

@ max. Ta = 25 °C im Betrieb und Montagesituation Aufbau (Einbau bei CATania 30 UP und CATania 30 TB) ansonsten ggf. unzureichende Kühlung |

@ max. Ta = 25 °C in operation and surface mounted installation (recessed installation with CATania 30 UP and CATania 30 TB) otherwise possibility of insufficient cooling

Bitte beachten: Unzureichende Kühlung beschädigt den LED-Streifen! Verarbeitungshinweise zu LEDlight flex siehe www.barthelme.de | Please note: insufficient cooling will damage the LED strips! Processing notes for LEDlight flex see www.barthelme.de

HINWEISE

LED und die zu deren Betrieb benötigten elektronischen Bauteile/ Geräte sind Verschleißteile und können je nach Gebrauch und Einsatzort viele Jahre funktionieren. Generell sind diese Produkte einem Alterungsprozess unterworfen, die Lichtleistung von LEDs nimmt im Laufe der Lebensdauer ab. Die Alterung von LEDs ist auf thermische Einflüsse zurückzuführen. Unsere LEDs entsprechen der Lebensdauer, die z.B. einen L70-Wert aufweisen. Dies bedeutet, dass die verbauten LEDs eines Typs mindestens 70% ihrer Leuchtwirkung behalten. Somit stellt das Nachlassen der Leuchtwirkung der LED innerhalb des vorbezeichneten Umfangs innerhalb der Lebensdauer nach dem gegenwärtigen Stand der Technik keinen Mangel dar.

Kleben Sie den LED-Streifen niemals über eine Profilstoßstelle hinweg! Durch das physikalisch bedingte Ausdehnen bzw. Zusammenziehen des Profils bei Temperaturschwankungen kann der LED-Streifen beschädigt werden. Abhilfe schafft hier das richtige Teilen bei den Lötspots an der Stoßstelle und der Einsatz von flexiblen Verbindungen, z.B. angelötete flexible Drahtbrücken oder LED-Streifen Steckverbinder.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.