

# Akku-Winkelschleifer

## GA051GZ

XGT • 40V max. • 150 mm

**Akku-Winkelschleifer mit Paddelschalter und Motorbremse für intensive Arbeiten. Mit AFT und XPT.**

40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupparbeiten. Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug. Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser. Mit Motorbremse. Für max. Scheibendurchmesser von 150 mm. 2.300 Watt max. Ausgangsleistung vergleichbar mit einem netzbetriebenen Winkelschleifer.



### Technische Details

Akkuspannung	40 V
Akkusystem XGT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	9000 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Scheiben-Ø	150 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Motorbremse	✓
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	93 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	85 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	12,7 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,6 m/s <sup>2</sup>
Akkutyp	Li-ion
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	3,1 - 4,7 kg
Produktabmessung (L x B x H)	410 x 171 x 169

**EAN 0088381782364**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

162258-0

Seitengriff Antivibration



191V56-7

Schutzhaubenabdeckung 150 mm



224447-6

Aufnahmeflansch 42B



224485-8

Flanschmutter 14-45



782423-1

Stirnlochschlüssel



A-80846

Schruppscheibe 150x6x22mm



## Optionales Zubehör

191V56-7

Schutzhaubenabdeckung 150 mm



782423-1

Stirnlochschlüssel



A-80846

Schruppscheibe 150x6x22mm



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

