

Kapp- und Gehrungssäge

LS0816F

1.200 W ▪ 216 mm ▪ 5.000 min⁻¹

Leistungsstarke Kapp- und Gehrungssäge mit einer Schnitttiefe von 305 mm

Eine Kapp- und Gehrungszugsäge mit einem 1.200 W Motor und hoher Schnittleistung von 65 x 305 mm. Eine ideale Wahl für den Heimwerker und die gelegentliche Anwendung. Mit LED-Schnittlinienanzeige, diese wirft einen schmalen Schlagschatten des Sägeblatts auf das Werkstück.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1.200 W
Sägeblatt Ø/Bohrung:	216/30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Schnittleistung 0°	65x305 mm
Schnittleistung 45°	65x215 mm
Maße LxBxH	705x476x521 mm
Gewicht	13,9 kg

Spezifikationen

- Leichter Transport durch integrierten Tragegriff
- Gehrungswinkel nur nach links in 47° verstellbar
- LED-Licht mit Ausrichtungsfunktion
- Integrierte Führungsschiene für eine hohe Schnittgenauigkeit und beidseitige Halterungen für lange Werkstücke
- Der obere Anschlag (nur links) kann herausgezogen werden, um ein stabileres Schneiden breiter Werkstücke zu ermöglichen.

