



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 800 mm
Installiertes Gerät	Masterpac: fixiert NT06 - 10 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation Masterpac: fixiert NT06 - 10 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation Masterpac: fixiert NT12 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation Masterpac: fixiert NT12 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation Masterpac: fixiert NT16 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation Masterpac: fixiert NT16 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	1 3P: fixiert NT06 - 10 vertikal Anlage 1 4P: fixiert NT06 - 10 vertikal Anlage 1 3P: fixiert NT12 vertikal Anlage 1 4P: fixiert NT12 vertikal Anlage 1 3P: fixiert NT16 vertikal Anlage 1 4P: fixiert NT16 vertikal Anlage
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	11 Module: NT06 - 10, rückseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitGehäuse 16 Module: NT06 - 10, rückseitiger Anschluss an Canalis in 650 mm breitGehäuse 11 Module: NT12, rückseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitGehäuse 16 Module: NT12, rückseitiger Anschluss an Canalis in 650 mm breitGehäuse 11 Module: NT16, rückseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitGehäuse 16 Module: NT16, rückseitiger Anschluss an Canalis in 650 mm breitGehäuse 12 Module: NT06 - 10, frontseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitGehäuse 17 Module: NT06 - 10, frontseitiger Anschluss an Canalis in 650 mm breitGehäuse 14 Module: NT12, frontseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitGehäuse 17 Module: NT12, frontseitiger Anschluss an Canalis in 650 mm breitGehäuse 14 Module: NT16, frontseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitGehäuse
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	650 mm
Höhe	30 mm

Produktgewicht	2,4 kg
----------------	--------

[illegible]

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4 cm
VPE 1 Breite	13 cm
VPE 1 Länge	57 cm
VPE 1 Gewicht	2,378 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	14,972 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------