


1506232



Alle Angaben in mm

Auszugslänge L ca. 4800 Blocklänge LO ca. 1200
Durchmesser D ca. 5,2+0,3 Spiraldurchmesser DO ca. 19-23

Seitenlänge L1 ca. 500 axial
Seitenlänge L2 ca. 500 axial

Art der Leitung: Li12Y11Y
Querschnitt: 10 x 0,14 mm²
Mantelart: PUR
Mantelfarbe: schwarz
BKL Artikel Nr: 1506232

Besonderheiten:
kerbzäh
mikrobenfest
kältflexibel
weitgehend öl- und säurebeständig

ungeschirmt

Leiter: Kupfer blank nach VDE 0295
0,14 mm² (18 x 0,10 mm) / 0,25 mm² (14 x 0,15 mm)/0,50 mm² (28 x 0,15 mm)
Aderisolation: TPE-E / Aderfarben: DIN 47100
Aderanordnung: Adern in konzentrischen Lagen mit
Sonderschlaglängen verseilt / Bandierung: Vliesstoff
Außenmantel: PUR / Außenmantelfarbe: schwarz
bewegt: -30°C bis +80°C / Nennspannung: 300 V
Prüfspannung: Ader / Ader 2.000 V
Leiterwiderstand: gemäß VDE 0295
Isolationswiderstand: > 20 MOhm x km
Biegeradius: 7,5 x Leitungsdurchmesser
Ölbeständigkeit: nach VDE 0472, Teil 803, Prüfart B
Halogenfreiheit: die eingesetzten Grundmaterialien sind halogenfrei
angewandte Normen: in Anlehnung an VDE-Vorschrift: 0250

geschirmt:

Leiter: Kupfer blank nach VDE 0295
0,25 mm² (14 x 0,15 mm)/0,50 mm² (28 x 0,15 mm)
Aderisolation: TPE-E / Aderfarben: DIN 47100
Aderanordnung: Adern in konzentrischen Lagen mit
Sonderschlaglängen verseilt / Bandierung: Vliesstoff
Schirmung: Kupferumlegungblank (Bedeckung ca. 90%)
Außenmantel: PUR / Außenmantelfarbe: schwarz
bewegt: -30°C bis +80°C / Nennspannung: 300 V
Prüfspannung: Ader / Ader 2.000 V
Leiterwiderstand: gemäß VDE 0295
Isolationswiderstand: > 20 MOhm x km
Biegeradius: 7,5 x Leitungsdurchmesser
Ölbeständigkeit: nach VDE 0472, Teil 803, Prüfart B
Halogenfreiheit: die eingesetzten Grundmaterialien sind halogenfrei
angewandte Normen: in Anlehnung an VDE-Vorschrift: 0250

ACHTUNG: Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.