



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Schaltfeldkanal - Breite 300 mm Tiefe 400 mm
Geliefertes Zubehör	4 seitliche Querstreben
Beschreibung der Montageplatte	Geschlitzt
Installiertes Gerät	Phaseo: NS/NS-Transformator
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	4 Module: NS/NS-Transformator in 650 mm breit Gehäuse
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Galvanisiert
Breite	575 mm
Höhe	200 mm
Produktgewicht	1,7 kg
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Phaseo NS/NS-Transformator 4 12,5 mm 300 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeldkanal 12,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,500 cm
VPE 1 Breite	19,500 cm
VPE 1 Länge	57,700 cm
VPE 1 Gewicht	1,703 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	14,500 cm
VPE 2 Breite	39,500 cm
VPE 2 Länge	59,500 cm
VPE 2 Gewicht	7,670 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	96
VPE 3 Höhe	102,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm

VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	198,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------