



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Gehäuse
Die Installationsbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Paketgehäuse - Breite 600 mm
Installiertes Gerät	FuPact: fixiert ISFT250 - Steuerung: Griff Sicherungshalter - horizontal Installation
Beschreibung der Pole	1 3P: fixiert ISFT250 horizontal Anlage
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	6 Module: ISFT250, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 6 Module: ISFT250, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 6 Module: ISFT250, direkt in 600 mm breitPaketgehäuse
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	600 mm
Höhe	100 mm
Produktgewicht	1,46 kg
Funktionseinheit	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse FuPact ISFT250 fixiert Griff Sicherungshalter horizontal 3P 1 direkt 6 50 mm 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse FuPact ISFT250 fixiert Griff Sicherungshalter horizontal 3P 1 direkt 6 50 mm 600 mm Prisma Pack 250 Paketgehäuse FuPact ISFT250 fixiert Griff Sicherungshalter horizontal 3P 1 direkt 6 50 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7 cm
VPE 1 Breite	19,3 cm
VPE 1 Länge	47,2 cm
VPE 1 Gewicht	1,52 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm

VPE 2 Gewicht	8,1 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	20
VPE 3 Höhe	44 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	45 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------